



## Dokunmatik Ekran Gluten Yıkama Seti



**Alışılmışın  
çok Ötesinde**

Dokunmatik Ekranlı Gluten Yıkama GW 3200 ve Gluten Index GI 3020, en yeni ve en modern Gluten Yıkama Sistemi modelleridir. Pek çok yeni fayda ve geliştirilmiş özellik sunar. GW 3200 ve GI 3020, dünyadaki ilk dokunmatik ekranlı Gluten Yıkama Sistemidir.

## Dokunmatik Ekran Gluten Yıkama Cihazı GW 3200

- CE Sertifikalı.
- Dünya Standartlarına Uygun (AACC No: 38-52, ICC No: 155 ve 158, 137/1).
- Çift numune ile çalışılabilme imkanı.
- Kullanım kolaylığı.
- Paslanmaz çelik. Korozyon yok!
- Buğday unu, buğday, durum buğdayı, irmik ve buğday gluteninde analiz olanağı.
- Buğday yetiştiricileri, zahireciler, un değirmenleri, un üreticileri, buğday gluteni üreticileri, makarna üreticileri ve fırınlar hem öğütülmüş tahıl hem de un için kullanılabilir.
- Aynı sistem içinde iki farklı test metodu (un ve kırma).
- Hızlı analiz. Test 7 dakikadan az sürer.
- Yoğurma süresi ve yıkama süresi cihaz üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan ayarlanabilir.
- Yoğurma süresini 5 - 75 saniye arasında ve yıkama süresini 60 - 900 saniye arasında ayarlama imkanı.
- Sağlam Tasarım.
- Cihazın kasaının alt panelinde yer alan kanallar sayesinde su pompa hortumunun patlaması durumunda, etkin su tahliyesi yapmakta ve elektronik devreler korunmaktadır.

## Dokunmatik Ekran Gluten Index GI 3020

- CE sertifikalı.
- 5" Dokunmatik Ekranlı Yeni tasarım, dünyada bir ilk!
- Ekranda gerçek dönme hızını gösterir, dünyada ilk!
- Dokunmatik Ekran Fonksiyonu sayesinde kullanım kolaylığı
- ICC ve AACC standart metodlarına göre analiz yapmaktadır.
- Yaş glutenin sağlam ve zayıf kısımlarını paslanmaz bir elek aracılığıyla birbirinden ayırmaktadır.
- Özel elek, hem elek üzerinde kalan hem de elekten geçen glutenin toplanmasını sağlar.
- Testi, 6000 rpm'de 1 dakika döndürerek gerçekleştirir.
- Bir uyarı sinyali ile otomatik olarak durur.
- Emniyet kapağının kilitlemesi güvenli çalışma sağlar.



# Kuru Gluten DG 2020

- CE sertifikalı.
- Kurutucu ve kontrol üniteleri ayrıdır.
- Test süresini dijital ekranda görebilme imkanı.
- Buğday ve un örneklerinin glutenini kurutur.
- Çalışma sıcaklığı 150 °C'dir.
- Termostat sayesinde sıcaklık sabit tutulur

## Önerilen Aksesuarlar

Laboratuvar Değirmeni HM 210 veya 310  
Dispenser

: Tahıl numunesi hazırlamak için kullanılır.

: İhtiyaç duyulan suyu kolay ve doğru bir şekilde kullanma olanağı sağlar.

## Teknik Özellikler

	GW 3200	GI 3020	DG 2020
Güç Gereksinimi	: 110 V - 60 Hz veya 220 V-50 Hz (Siparişte belirtilmeli)	110 V - 60 Hz veya 220 V-50 Hz (Siparişte belirtilmeli)	110 V - 60 Hz veya 220 V-50 Hz (Siparişte belirtilmeli)
Güç Tüketimi	: 185 W	90 W	1500 W
Boyutlar (EnxBoyxDYükseklik)	: 36-34-44 cm	31-31-17 cm	20-9-24 cm
Net Ağırlık	: 17 kg	7 kg	2 kg
Ekran Özellikleri	: 7" Renkli Dokunmatik Ekran	5" Renkli Dokunmatik Ekran	-

